


Garant GRIDLINE

Pannello forato ESD su un lato, Per modello: 2000**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972100 2000
GTIN	4062406167394
Classe articolo	9GW

Descrizione**Esecuzione:**

In lamiera di acciaio robusta e profilata per l'aggancio e la custodia degli utensili. Il pannello forato in **esecuzione bifacciale** può essere attrezzato su entrambi i lati **senza alcuna restrizione**. Pannelli forati in lamiera di acciaio, □ di 9×9 mm con passo da 37 mm per l'aggancio di accessori del Gruppo 95.

Per :

Da **avvitare** tra le piantane di supporto e il carrello portamateriali.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.

Isolamento elettrico: EGB/ESD

Altezza: 481 mm

Larghezza: 1920 mm

Profondità: 25 mm

Portata: 100 kg

Peso: 12 kg

Descrizione tecnica

Larghezza	1920 mm
Altezza	481 mm
Portata	100 kg
Peso	12 kg

Profondità	25 mm
Esecuzione pannello forato	monofronte
Spessore del materiale	1 mm
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Pannello forato