

Garant GRIDLINE

Piantane di supporto ESD, Altezza: 962mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972080 962
GTIN	4062406167141
Classe articolo	9GW

Descrizione**Esecuzione:**

In robusta lamiera di acciaio. Superficie di lavoro priva di barriere grazie al montaggio senza raccordo a gomito. Fessure laterali con passo da 50 mm sul lato anteriore, nonché boccole filettate sul lato anteriore e su quello interno per applicare altri moduli, come ad esempio pannelli forati, mensole, ecc. Piantana di supporto con aperture laterali per il passaggio dei cavi. Fornitura a coppie.

Per:

Postazione di lavoro ESD n. art. 972010 – 972015, postazioni di lavoro ESD con regolazione dell'altezza n. art. 972017 e banchi da lavoro ESD n. art. 972150 – 972160. 2x pannello forato n. art. 972100 oppure n. art. 972101

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD.**

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD. Per il montaggio di mensole per braccio di supporto portaluce.

Descrizione tecnica

Larghezza	40 mm
-----------	-------

Peso	6 kg
Dotazione massima con pannello forato	2× n. art. 972100 oppure n. art. 972101
Serie	Workstation
Profondità	100 mm
Spessore del materiale	1 mm
Regolazione dell'altezza con passo	50 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Piantane di supporto