

Garant GRIDLINE

**Coppia di bracci di supporto ESD con traversa, Profondità 550 mm,  
Lunghezza: 1500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972087 1500
GTIN	4062406167356
Classe articolo	9GW

**Descrizione****Esecuzione:**

Esecuzione in robusta lamiera di acciaio. Montaggio a coppia per il sostegno dell'unità d'illuminazione n. art. 928600, 928602 e 928608.

**Verniciatura:**

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

**Nota:**

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD. Solo per piantane di supporto Dim. 962 e 1362.

**Descrizione tecnica**

Peso	6 kg
Profondità arco	450 mm
Portata massima	50 kg
Larghezza	1500 mm
Campo d'impiego	Piantane di supporto
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1,5 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Attributo del nome del prodotto	Profondità 550 mm

Tipo di prodotto

Supporto