

Garant GRIDLINE

**Mensola ESD in lamiera di acciaio, Per modello: 2000****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972111 2000
GTIN	4062406167462
Classe articolo	9GW

**Descrizione****Esecuzione:**

In lamiera di acciaio, con sponda di contenimento su 3 lati. Con cavo di messa a terra. Lato anteriore piegato. Montabile con smussatura in basso o in alto. **Campo di regolazione con profondità 110 mm.** Possibilità di posizionamento **orizzontale a 90°** e **obliquo a 110°.**

**Per :**

Montaggio mediante **inserimento** su piantane di supporto e carrelli portamateriali (Dim. 1000).

**Verniciatura:**

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD.**

**Nota:**

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.

Isolamento elettrico: EGB/ESD

Larghezza utile: 1880 mm

Profondità utile: 300 mm

Altezza montato: 80 mm

Intervallo di regolazione profondità: 110 mm

**Descrizione tecnica**

Profondità utile	300 mm
Altezza montato	80 mm
Intervallo di regolazione profondità	110 mm
Larghezza utile	1880 mm
Esecuzione ripiano	Standard
Spessore del materiale	1,5 mm

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	25 kg
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Mensola