

Garant GRIDLINE

## Braccio orientabile ESD, Numero di snodi: 1



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	972140 1
GTIN	4062406167509
Classe articolo	9GW

### Descrizione

#### Esecuzione:

Braccio orientabile in tubo di acciaio con **1 o 2 snodi** per il fissaggio (a vite) alle **piantane di supporto**. Per l'inserimento del pannello forato n. art. 972144, portamonitor LCD / tastiera n. art. 972142 e portamonitor LCD n. art. 928178.

#### Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

#### Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.

Isolamento elettrico: EGB/ESD

Sporgenza braccio orientabile: 310 mm

Portata: 25 kg

### Descrizione tecnica

Portata	25 kg
Sporgenza braccio orientabile	310 mm
Spessore del materiale	1 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	25 kg
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Braccio orientabile

