

Garant GRIDLINE

Braccio orientabile ESD, Numero di snodi: 2**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972140 2
GTIN	4062406167516
Classe articolo	9GW

Descrizione**Esecuzione:**

Braccio orientabile in tubo di acciaio con **1 o 2 snodi** per il fissaggio (a vite) alle **piantane di supporto**. Per l'inserimento del pannello forato n. art. 972144, portamonitor LCD / tastiera n. art. 972142 e portamonitor LCD n. art. 928178.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.

Isolamento elettrico: EGB/ESD

Sporgenza braccio orientabile: 560 mm

Portata: 25 kg

Descrizione tecnica

Portata	25 kg
Sporgenza braccio orientabile	560 mm
Spessore del materiale	1 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	25 kg
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Braccio orientabile

