


Garant GRIDLINE

Pannello forato ESD su un lato, Per modello: 1000**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 972100 1000 |
| GTIN | 4062406167370 |
| Classe articolo | 9GW |

Descrizione**Esecuzione:**

In lamiera di acciaio robusta e profilata per l'aggancio e la custodia degli utensili. Il pannello forato in **esecuzione bifacciale** può essere attrezzato su entrambi i lati **senza alcuna restrizione**. Pannelli forati in lamiera di acciaio, □ di 9×9 mm con passo da 37 mm per l'aggancio di accessori del Gruppo 95.

Per :

Da **avvitare** tra le piantane di supporto e il carrello portamateriali.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.

Isolamento elettrico: EGB/ESD

Altezza: 481 mm

Larghezza: 920 mm

Profondità: 25 mm

Portata: 100 kg

Peso: 6 kg

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------|------------|
| Esecuzione pannello forato | monofronte |
| Larghezza | 920 mm |
| Profondità | 25 mm |
| Altezza | 481 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Portata | 100 kg |
| Peso | 6 kg |
| Spessore del materiale | 1 mm |
| Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm |
| Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD |
| Tipo di prodotto | Pannello forato |