

**Trapano avvitatore a percussione a batteria, Modello: 7113236H1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	070100 7113236H1
GTIN	2050002046443
Classe articolo	03F

**Descrizione****Esecuzione:**

**Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità, con motore senza spazzole.**

- **Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.**
- **Trasmissione in metallo a 2 velocità con meccanismo a percussione commutabile per forare su metallo, pietra e muratura.**
- **Regolazione della coppia a più fasi e mandrino rimovibile.**
- **Incluso mandrino in metallo QuickIN (120 Nm) con ganasce con riporto in metallo duro e forze di serraggio elevate.**
- **Tecnologia FEIN SafetyCell. Protegge la batteria e la macchina da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo.**

**Fornitura:**

Inclusi 2× batterie agli ioni di litio da 18 V / 6 Ah, 1× caricabatterie rapido ALG 80, 1× mandrino QuickIN (120 Nm), 1× clip da cintura, 1× portabit, valigetta di trasporto.

**Nota:**

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 - 073866.

**Descrizione tecnica**

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	6 Ah
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Coppia massima morbido	32 Nm
Struttura del motore	Senza spazzole
Coppia massima duro	60 Nm
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione	13 m/s <sup>2</sup>
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 18 V
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Denominazione originale prodotto	ASB 18 QC
Peso	1,8 kg
Ø Massimo punta elicoidale per legno	50 mm
Numero massimo giri 2 velocità	2000 min <sup>-1</sup>
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	13 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Trapani avvitatori a percussione

## Accessori

Accessori per avvitatori manualiQuickIN Modello HOLES AW	070208 HOLES AW
Accessori per avvitatori manualiQuickIN Modello CHUCK120	070208 CHUCK120
Accessori per avvitatori manualiQuickIN Modello CHUCK-SKE	070208 CHUCK-SKE

Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE18 V	073837 FE18
Batteria agli ioni di litio HighPower Modello di batteria, tensione batteria FE18 V	073834 FE18
Accessori per avvitatori manuali QuickIN Modello THREAD-SET	070208 THREAD-SET
Attacco per serraggio angolare Modello WB1	073920 WB1
Accessori per avvitatori manuali QuickIN Modello 711301	070208 711301
Accessori per avvitatori manuali QuickIN Modello INCH14	070208 INCH14
Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE18 V	073835 FE18
Accessori per avvitatori manuali QuickIN Modello INCH12	070208 INCH12
Accessori per avvitatori manuali QuickIN Modello ANGLE	070208 ANGLE
Attacco per serraggio angolare Modello OSD2	073920 OSD2
Accessori per avvitatori manuali QuickIN Modello CHUCK60	070208 CHUCK60
Starter set a batteria Modello 92604323	073832 92604323
Trapano avvitatore a percussione a batteria Modello 71132364	070100 71132364