

Garant GRIDLINE

**Cassettiera ESD 16G con cassette, 12×20G, Altezza alloggiamento mm /
Numero cassette: 400/4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972020 400/4
GTIN	4062406180553
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassette in robusta struttura in acciaio. **Cassette a estrazione totale e guide telescopiche differenziali**, con portata di 75 kg. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Uso:

Corpo per cassette per la dotazione individuale di postazioni di lavoro ESD n. art. 972010 – 972015, postazioni di lavoro ESD con regolazione dell'altezza n. art. 972017 o per banchi da lavoro ESD n. art. 972150 – 972195.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassette mm: 75 75; 75; 100

Verniciatura:

Corpo e cassette in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.

Descrizione tecnica

Cassette profondità utile in G	20
Larghezza utile cassette	300 mm

Cassetti larghezza utile in G	12
Larghezza	400 mm
Altezza utile	325 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Altezza utile per cassetti	325 mm
Altezza	400 mm
Superficie utile dei cassetti in G	12×20
Numero dei cassetti	4
Peso	40 kg
Profondità	650 mm
Spessore del materiale	1 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Attributo del nome del prodotto	12×20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

Accessori

Cassetti ESD Altezza frontali cassetti 100 mm	972035 100
Cassetti ESD Altezza frontali cassetti 75 mm	972035 75
Alloggiamento ESD 16G per la dotazione personalizzata con cassetti Altezza alloggiamento 400 mm	972030 400
Frontali serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21