

Tappetino per pavimento ESD, Modello: 1500X1200



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	972580 1500X1200
GTIN	4057989601519
Classe articolo	98E

Descrizione

Esecuzione:

Tappetino per pavimento ESD in gomma sintetica a due strati con le migliori proprietà aderenti senza pericoli di inciampo grazie a uno spessore di 3,5 mm. Utilizzabile con sedia girevole da lavoro. Resistente per breve tempo alle alte temperature, ad es. ai getti di stagno per saldare. Fondo d'appoggio a terra con resistenza elettrica estremamente basso e angoli arrotondati.

Colore: grigio platino, punteggiato.

Resistenza di dispersione: $10^7 - 10^8 \Omega$.

Connettore a pulsante: $2 \times 10,3$ mm.

Descrizione tecnica

Numero di pulsanti	2
Peso	7,8 kg
Spessore	3,5 mm
Larghezza	120 cm
Materiale	caucciù sintetico, doppio strato
Ø Pulsante	10,3 mm
Lunghezza	150 cm
Colore	grigio platino punteggiato
Protezione antiurto	Pavimento
Caratteristiche del materiale	non resistente agli oli

Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Tappetino per pavimento ESD