

bimos

Sedia girevole da lavoro ESD, imbottitura di stoffa con rotelle, bassa, Colore: BLACK**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972690 BLACK
GTIN	4016849625713
Classe articolo	96B

Descrizione**Esecuzione:**

Sedile e schienale con imbottitura in stoffa conduttiva ESD, comodi, morbidi e traspiranti. Schienale con guscio in plastica conduttivo. Basamento a stella in alluminio lucidato. Collegamento conduttivo senza interruzione dall'imbottitura alle rotelle/ ai piattelli ESD. Imbottitura ergonomica con appoggi per la spina lombare e pratiche maniglie.

Norma:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Descrizione tecnica

Profondità seduta	470 mm
Colore materiale seduta	nero
Larghezza seduta	460 mm
Altezza schienale	580 mm
Esecuzione	con rotelle

Portata sedia	120 kg
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Campo di regolazione altezza	450 - 630 mm
Tipo di prodotto	Sedia da lavoro girevole

Accessori

Ruote ESD(1 set = 5 pezzi)	963189
----------------------------	--------