

Vaschette a bocca di lupo ESD in PP singole, nero, Modello: ECB2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	972330 ECB2
GTIN	8055520402058
Classe articolo	91F

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette impilabili di qualità, in plastica **conduttiva ESD**. Resistente alla maggior parte degli acidi e degli oli. Resistente alle temperature da -20° a $+80^{\circ}\text{C}$

Colore: nero.

Per:

Guida per contenitori n. art. 972121 (tuttavia non Dim. ECB3Z né ECB2).

Descrizione tecnica

Altezza	200 mm
Larghezza interna	280 mm
Profondità interna	425 mm
Profondità	500 mm
Larghezza	300 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Attributo del nome del prodotto	nero
Colore	nero
Tipo di prodotto	Vaschetta a bocca di lupo

