

Vaschette a bocca di lupo ESD in PP singole, nero, Modello: ECB3Z



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	972330 ECB3Z
GTIN	8055520413054
Classe articolo	91F

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette impilabili di qualità, in plastica **conduttiva ESD**. Resistente alla maggior parte degli acidi e degli oli. Resistente alle temperature da -20° a $+80^{\circ}\text{C}$

Colore: nero.

Per:

Guida per contenitori n. art. 972121 (tuttavia non Dim. ECB3Z né ECB2).

Descrizione tecnica

Profondità interna	280 mm
Profondità	350 mm
Larghezza	200 mm
Altezza	145 mm
Larghezza interna	182 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Attributo del nome del prodotto	nero
Colore	nero
Tipo di prodotto	Vaschetta a bocca di lupo

