

## Vaschette a bocca di lupo ESD in PP singole, nero, Modello: ECB4



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	972330 ECB4
GTIN	8055520404052
Classe articolo	91F

### Descrizione

**Esecuzione:**

Vaschette impilabili di qualità, in plastica **conduttiva ESD**. Resistente alla maggior parte degli acidi e degli oli. Resistente alle temperature da  $-20^{\circ}$  a  $+80^{\circ}\text{C}$

**Colore:** nero.

**Per:**

Guida per contenitori n. art. 972121 (tuttavia non Dim. ECB3Z né ECB2).

### Descrizione tecnica

Profondità	235 mm
Profondità interna	180 mm
Larghezza	145 mm
Larghezza interna	127 mm
Altezza	125 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Attributo del nome del prodotto	nero
Colore	nero
Tipo di prodotto	Vaschetta a bocca di lupo

