

Vaschette a bocca di lupo ESD in PP singole, nero, Modello: ECB6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	972330 ECB6
GTIN	8055520406056
Classe articolo	91F

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette impilabili di qualità, in plastica **conduttiva ESD**. Resistente alla maggior parte degli acidi e degli oli. Resistente alle temperature da -20° a $+80^{\circ}\text{C}$

Colore: nero.

Per:

Guida per contenitori n. art. 972121 (tuttavia non Dim. ECB3Z né ECB2).

Descrizione tecnica

Larghezza	100 mm
Larghezza interna	87 mm
Profondità interna	60 mm
Altezza	50 mm
Profondità	95 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Attributo del nome del prodotto	nero
Colore	nero
Tipo di prodotto	Vaschetta a bocca di lupo

