

bimos

Sedia girevole da lavoro ESD, imbottitura di stoffa con piattello e anello poggiapiedi, alta, Colore: BLACK**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972691 BLACK
GTIN	4016849626277
Classe articolo	96B

Descrizione**Esecuzione:**

Sedile e schienale con imbottitura in stoffa conduttiva ESD, comodi, morbidi e traspiranti. Schienale con guscio in plastica conduttivo. Basamento a stella in alluminio lucidato. Collegamento conduttivo senza interruzione dall'imbottitura alle rotelle/ai piattelli. Imbottitura ergonomica con appoggi per la spina lombare e pratiche maniglie.

Norma:**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.****Descrizione tecnica**

Altezza schienale	580 mm
Larghezza seduta	460 mm
Profondità seduta	470 mm
Colore materiale seduta	nero
Esecuzione	altezza della seduta elevata

Portata sedia	120 kg
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Campo di regolazione altezza	590 - 860 mm
Tipo di prodotto	Sedia da lavoro girevole

Accessori

Piedini ESD(1 set = 5 pezzi)	963190
------------------------------	--------