


Quadrotto ESD, Colore: LIGHTGREY**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972585 LIGHTGREY
GTIN	4057989080000
Classe articolo	98E

Descrizione**Esecuzione:**

Quadrotti in PVC con incastri maschio su due lati e incastri femmina sugli altri due. Resistenza di dispersione ca. $10^6 \Omega$. Superficie liscia e fondo dissipativo con struttura a nido d'ape. **Per muletti, carrelli elevatori e carrelli elevatori a forche:** peso totale fino a 2,5 t, se equipaggiato con gomme piene oppure fino a 5 t, se equipaggiato con pneumatici. Carico statico: 50 kg/cm². La particolare struttura dei pannelli di fondo permette la rapida posa sulle ampie superfici dei pavimenti industriali conduttivi. I pannelli di fondo possono essere posati su qualsiasi contropavimento duro (devono essere relativamente piani, presentando minimi livelli di usura e umidità) nonché su pavimenti con moquette, senza dover prevedere una fase di preparazione troppo dispendiosa. Grigio chiaro marmorizzato.

Nota:

Messa a terra del rivestimento della pavimentazione mediante cavo in rame n. art. 972591 e kit di messa a terra n. art. 972590. Ordinare separatamente. Il collegamento della messa a terra deve essere eseguito da personale specializzato.

Descrizione tecnica

Materiale	PVC
Lunghezza	60,8 cm
Spessore	10,5 mm

Larghezza	60,8 cm
Peso	4,5 kg
Caratteristiche ESD	sì
Superficie	liscia
Resistenza di dispersione	$10^6 \Omega$
Colore	grigio chiaro marmorizzato
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Tappetino per pavimento ESD