

Garant GRIDLINE

## Inserto per cassette con boccole portautensili, 26×24G, Per codoli utensili: HSK63



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	970705 HSK63
GTIN	4062406180898
Classe articolo	9GK

### Descrizione

#### Esecuzione:

Supporto in lamiera con boccole portautensili in plastica.

#### Uso:

Da inserire nei cassettei.

#### Verniciatura:

Antracite RAL 7016, **termoverniciato (verniciature speciali non disponibili).**

#### Nota:

Le boccole per utensili con attacco VDI20 si adattano anche ai punzoni Trumpf.

Le dimensioni HSK presenti a catalogo sono adatte per portautensili forma A, C; per altre forme vedi tabella.

Superficie utile dei cassettei in G: 26×24

Altezza senza boccole portautensili: 60 mm

Numero boccole portautensili: 39

Interasse A: 100 mm

per cassettei con larghezza utile in G: 26

per cassettei con profondità utile in G: 24

### Descrizione tecnica

Numero boccole portautensili	39
Altezza senza boccole portautensili	60 mm
Interasse A	100 mm

per cassette con larghezza utile in G	26
per cassette con profondità utile in G	24
Superficie utile dei cassette in G	26×24
Attributo del nome del prodotto	26×24G
Tipo di prodotto	Inserto per cassette per cassettera per utensili per macchine a CN

---

## Accessori

Inserto in plastica Modello HSK63	947390 HSK63
-----------------------------------	--------------