

Garant**Elemento base scaffale ESD, Profondità 400 mm, Altezza: 2000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972500 2000
GTIN	4062406180744
Classe articolo	911

Descrizione**Esecuzione:**

Spalle robuste composte da montanti quadrati (50×25×1,25 mm), fessurazione con passo da 40 mm per l'alloggiamento di traverse e ripiani. Spalle con estremità in plastica non conduttive. Il montaggio avviene ad incastro senza utensili. Grazie all'elevata stabilità dei fianchi, non sono necessarie diagonali di tenuta. I ripiani sono **termoverniciati ESD**. Una molla zincata posta su ogni ripiano crea un contatto sicuro verso il punto di messa a terra installato.

Con perno di messa a terra saldato alle spalle. La verifica della capacità di dissipazione elettrostatica della messa a terra (lato edificio) deve essere effettuata da un elettricista qualificato.

Fornitura:

Incluso cavo di messa a terra ESD.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

Nota:

- **Per garantire la stabilità degli scaffali con un rapporto altezza-profondità superiore a 5:1 è necessario adottare una protezione contro il ribaltamento.**
- **Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) non sono conduttivi ESD.**

Descrizione tecnica

Numero ripiani	4
Carico massimo campo	900 kg
Dim. di montaggio elem. base larghezza	1000 mm
Ripiano larghezza dimensione libera	900 mm
Larghezza ripiano	946 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	120 kg
Spessore ripiano	38 mm
Regolazione dell'altezza con passo	40 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Attributo del nome del prodotto	Profondità 400 mm
Tipo di prodotto	Scaffale con ripiani