

Garant

Portainseri eco con bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto L: 20/16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	271993 20/16
GTIN	4062406180768
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.

Fornitura:

Con sottoplacchetta da 1,5°.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900 – 319886.

Passaggio interno per LR: sì

Ampiezza funzionale L₄: 20 mm

Lunghezza della testina L₁: 30 mm

Lunghezza complessiva L: 89 mm

Sottoplacchetta da 1,5°: 279819 1

Vite per sottoplacchetta: 259027 6

Staffa, vite, O-ring: 259036 15

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	20 mm
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm

Lunghezza complessiva L	89 mm
Lunghezza della testina L ₁	30 mm
Sottoplacchetta da 1,5°	279819 1
Per inserti di dimensione	16 mm
Serie	Eco
Vite per sottoplacchetta	259027 6
Staffa, vite, O-ring	259036 15
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite di serraggio	272500
Unità staffe Modello 15	259036 15
Vite per sottoplacchetta	272540
Vite per sottoplacchetta Modello 6	259027 6
Sottoplacchetta Modello 1	279819 1