

Garant
Set di testine e barenì di precisione Ø 86 – 302 mm, Attacco: 1

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 237570 1 |
| GTIN | 4062406180645 |
| Classe articolo | 29W |

Descrizione
Esecuzione:

Sistema completo di testine e barenì di precisione **per Ø 86 - 302 mm**, con portamandrino n. art. 237571, portainseriti e accessori in valigetta. **Ampliabile** con portainseriti n. art. 237573 242-402 **fino al Ø 402 mm**.

Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca / mediante nonio 0,002 mm sul Ø.

Uso:

Per portainseriti con inserto ISO adatto modello CC..09T3..

Fornitura:

cad. 1 portainseriti: n. art. 237573 86-138 per Ø 86– 138

n. art. 237573 136-220 per Ø 136– 220

n. art. 237573 188-302 per Ø 188– 302

cad. 1 sostegno: n. art. 237574 86 per n. art. 237573 86-138

n. art. 237574 136 per n. art. 237573 136-220, 188-302 e 242-402

cad. 1 piastra di pressione: n. art. 237575 86 per n. art. 237573 86-138

n. art. 237575 136 per n. art. 237573 136-220, 188-302 e 242-402

1 inserto: n. art. 260058 CU7010 (oppure usare CC.. 09T3)

Ricambi:

Vite per inserti n. art. 219805.

Raccomandazioni:

Preferibilmente con inserti n. art. 237697 e 237698.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------|----------|
| Passaggio interno per LR | sì |
| Tipo di prodotto | Mandrino |