



## Paio di guanti di protezione dal freddo TempIce 700, Misure guanti da lavoro: 10



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094819 10
GTIN	3245427004102
Classe articolo	04P

### Descrizione

#### Esecuzione:

**TempIce 700.** Protegge **fino a  $-10^{\circ}\text{C}$**  offrendo al contempo **comfort, destrezza e flessibilità**. Il rivestimento in nitrile con un'elevata resistenza all'abrasione assicura una presa eccezionale quando si manipolano componenti bagnati. **Resistente all'umidità e idrorepellente.**

#### Norma:

**TempIce 700.** Protegge **fino a  $-10^{\circ}\text{C}$**  offrendo al contempo **comfort, destrezza e flessibilità**. Il rivestimento in nitrile con un'elevata resistenza all'abrasione assicura una presa eccezionale quando si manipolano componenti bagnati. **Resistente all'umidità e idrorepellente.**

#### Uso:

Con ambiente di lavoro ventoso, freddo o bagnato.

#### Uso Testo pubblicitario:

Con ambiente di lavoro ventoso, freddo o bagnato.

#### Norma:

EN 388; EN 511

#### Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

#### Nota Testo pubblicitario:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Colore: nero / blu

## Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	10
Tipo di guanto	Guanti di protezione dal freddo
Categoria di protezione	Categoria II
EN 388:2016	3222X
EN 511	02X
Materiale supporto	Maglia
Rivestimento	Nitrile
Colore	nero / blu
Tipo di prodotto	Guanti di protezione dal freddo