

**Garant****Fresa a copiare, con codolo filettato, Ø D: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212620 32
GTIN	4062406183844
Classe articolo	210

**Descrizione****Esecuzione:**

Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

Alloggiamento inserto preciso grazie al sistema ottimale di tolleranze inserto e sede degli inserti.

Elevata precisione di ripetibilità garantita:  $\pm 0,015$  mm.

**Uso:**

Impiego universale per lavori di finitura e semi-finitura.

**Acciaio** – per usi generici nella costruzione di stampi e sagome.

**Nota:**

Calcolare il numero di giri in base al Ø di taglio  $D_w$ .

**Descrizione tecnica**

Ø Tagliante $D_c$	32 mm
Ø $D_1$ h6	17 mm
Sede filettata M	M16
Vite inserto	219876 (30IP 6,0 Nm)
Numero taglienti Z	2
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	45 mm
Passaggio interno per LR	no
Ø $D_2$	30 mm
Lunghezza 1	45 mm

Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Utilizzo fresa	Fresatura a copiare
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

## Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Vite di serraggio	219874
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 30IP	674252 30IP
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600