

**Inserto KOMET®, BK7935, Codice modello W80: 38-010****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236610 38-010
GTIN	4047109258501
Classe articolo	24R

**Descrizione**

Inserto KOMET® 38-010 Codice ISO Inserto: SOGX 110408-01  
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/gir,

**Descrizione tecnica**

Descrizione	38-010
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/gir,
Codice ISO Inserto	SOGX 110408-01
Serie	KUB Pentron®
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	BK7935
Modello	Inox
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	75 m/min	S
a umido max.	idonea		