

**Rivettatrice compatta a batteria M12BPRT, Modello: M12BPRT-0****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	770450 M12BPRT-0
GTIN	4058546223496
Classe articolo	03L

Descrizione**Esecuzione:**

Strumento senza cavi per un impiego flessibile.

Vantaggi:

- **Luce a LED per illuminare la zona di lavoro.**
- **Con clip da cintura integrata.**

Fornitura:

Bocche 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm in valigetta di plastica.

Nota:

Per batterie e caricabatterie vedi n. art. 073814, 073815, 073829, 073839 e 073840.

Descrizione tecnica

Per rivetti ciechi in qualsiasi materiale fino a	4,8 mm
Corsa dello strumento	20,32 mm
Forza di inserimento	9000 N
Tensione batteria	12 V

Numero di batterie contenute	0
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Strumento per rivetti ciechi