

Garant**Inserto di troncatura destro, HU7310, Larghezza gola w: 3,1 mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 273180 3,1 |
| GTIN | 4045197741141 |
| Classe articolo | 21J |

Descrizione**Uso:**

Per lame di troncatura n. art. 273551 – 273558.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Larghezza gola w | 3,1 mm |
| Avanzamento f | 0,1 mm/gir, |
| Raggio di curvatura | 0,2 mm |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Rivestimento | non rivestito |
| Impiego principale | N |
| Condizione di taglio | continuo |
| Tipo | HU7310 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 1 |
| Profilo degli inserti | destra |

Tipo di prodotto

Inserito per troncatura

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Alluminio, plastiche | idoneo | 300 m/min | N |
| Alluminio (a truciolo corto) | idoneo | 300 m/min | N |
| Alluminio > 10% Si | idoneo | 230 m/min | N |
| continuo | idoneo | | |
| irregolare | limitatamente adatto | | |
| a umido max. | idoneo | | |
| a secco | limitatamente adatto | | |