

Garant**Scale a libro con gradini, accessibili da un lato con GripStep, Numero di gradini inclusa piattaforma: 4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	965901 4
GTIN	4045197742049
Classe articolo	91B

Descrizione**Esecuzione:**

Gradini e correnti in alluminio, collegamento gradini-montanti con ribordatura su 4 lati. Elevata stabilità grazie alla struttura conica.

Con giunto scala ottimizzato e di grande superficie rivettato 6 volte cappuccio di protezione in plastica.

Scalini profondi 80 mm con zigrinatura antiscivolo.

Impugnatura EasyHandle in Haptoprene® con meccanismo di bloccaggio, piedini antiscivolo BalanceBase.

Incluso supporto **GripStep**.

Con piano di appoggio in plastica.

Norma:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Verniciatura:

Correnti antracite RAL 7016 **termoverniciati**.

Descrizione tecnica

Lunghezza scala	1,73 m
Materiale	Alluminio
Profondità pioli / gradini	80 mm
Altezza di lavoro circa	3 m
Esecuzione scaletta	livello
Accessibilità	monofronte
Larghezza inferiore esterna	0,5 m
Peso	6,6 kg
Altezza montante	73 mm
Altezza piattaforma	0,93 m
Lunghezza L	1,73 m
Portata scale	150 kg
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9
Tipo di prodotto	Scala a libro