

Garant**Scale a libro con gradini, accessibili da entrambi i lati, Numero di gradini: 2X5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	965920 2X5
GTIN	4045197742094
Classe articolo	91B

Descrizione**Esecuzione:**

Gradini e correnti in alluminio, collegamento gradini-montanti con ribordatura su 4 lati. Elevata stabilità grazie alla struttura conica.

Scalini profondi 80 mm con zigrinatura antiscivolo.

Impugnatura EasyHandle in Haptoprene® con meccanismo di bloccaggio, piedini antiscivolo BalanceBase.

Robusto snodo in alluminio dotato di 4 collegamenti a vite. Con 2 cinghie in perlon a elevata resistenza come sicura della scala. Con marcatura SafeStep, che identifica il massimo livello di utilizzo possibile.

Senza piano di appoggio.

Norma:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Verniciatura:

Correnti antracite RAL 7016 **termoverniciati**.

Descrizione tecnica

Accessibilità	bifronte
Altezza di lavoro circa	2,75 m
Altezza montante	73 mm
Lunghezza scala	1,16 m
Larghezza inferiore esterna	0,49 m
Profondità pioli / gradini	80 mm
Esecuzione scaletta	livello
Peso	8 kg
Lunghezza L	1,16 m
Portata scale	150 kg
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9
Tipo di prodotto	Scala a libro