

Garant**Scale a libro con gradini, accessibili da un lato con GripStep, Numero di gradini inclusa piattaforma: 6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	965901 6
GTIN	4045197742063
Classe articolo	91B

Descrizione**Esecuzione:**

Gradini e correnti in alluminio, collegamento gradini-correnti permanente, 4x bordatura. Elevata stabilità grazie alla struttura conica. Con giunto scala ottimizzato e di grande superficie di appoggio, 6x rivettatura e cappuccio di protezione in plastica.

Scalini profondi 80 mm con zigrinatura antiscivolo.

Impugnatura EasyHandle in Haptoprene® con meccanismo di bloccaggio, piedini antiscivolo BalanceBase.

come n° articolo 965900 incluso supporto **GripStep**.

Norma:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Verniciatura:

Correnti antracite RAL 7016 **termoverniciati**.

Passo per pannello forato Hoffmann: 9x9

Lungh. L: 2,23 m

Lunghezza scala: 2,23 m

Altezza di lavoro circa: 3,5 m

Altezza piattaforma: 1,4 m

Larghezza inferiore esterna: 0,55 m

Larghezza montanti: 73 mm

Descrizione tecnica

Altezza di lavoro circa	3,5 m
Accessibilità	monofronte
Altezza piattaforma	1,4 m
Peso	8,5 kg
Materiale	Alluminio
Larghezza montanti	73 mm
Larghezza inferiore esterna	0,55 m
Lunghezza scala	2,23 m
Lungh. L	2,23 m
Portata scale	150 kg
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9
Tipo di prodotto	Scala a libro