

**Garant****Scale a libro con gradini, accessibili da entrambi i lati, Numero di gradini: 2X3****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 965920 2X3    |
| GTIN            | 4045197742070 |
| Classe articolo | 91B           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Gradini e correnti in alluminio, collegamento gradini-montanti con ribordatura su 4 lati. Elevata stabilità grazie alla struttura conica.

Scalini profondi 80 mm con zigrinatura antiscivolo.

Impugnatura EasyHandle in Haptoprene® con meccanismo di bloccaggio, piedini antiscivolo BalanceBase.

Robusto snodo in alluminio dotato di 4 collegamenti a vite. Con 2 cinghie in perlon a elevata resistenza come sicura della scala. Con marcatura SafeStep, che identifica il massimo livello di utilizzo possibile.

Senza piano di appoggio.

**Norma:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Verniciatura:**

Correnti antracite RAL 7016 **termoverniciati**.

**Descrizione tecnica**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Larghezza inferiore esterna        | 0,44 m        |
| Lunghezza scala                    | 0,69 m        |
| Esecuzione scaletta                | livello       |
| Accessibilità                      | bifronte      |
| Peso                               | 5,4 kg        |
| Altezza di lavoro circa            | 2,25 m        |
| Profondità pioli / gradini         | 80 mm         |
| Altezza montante                   | 73 mm         |
| Lunghezza L                        | 0,69 m        |
| Portata scale                      | 150 kg        |
| Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9           |
| Tipo di prodotto                   | Scala a libro |