

Garant**Air Cleaning Point, Modello: S****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	986000 S
GTIN	2050001786005
Classe articolo	96U

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo in lamiera di acciaio stabile e robusto con sistema di aspirazione a depressione integrato a funzionamento pneumatico e contenitore di raccolta. Il comando dell'aria compressa avviene mediante pedale sul lato anteriore. Con rotelle e maniglia sul lato posteriore per un trasporto facile.

È necessario però impiegare esclusivamente un raccordo pneumatico da officina.

Uso:

Per una pulizia facile e accurata di pezzi e utensili mediante aria compressa. Polvere, trucioli, oli e liquidi vengono raccolti nell'apposito contenitore.

Fornitura:

Inclusi pistola ad aria compressa GARANT n. art. 080123 Dim. AIR, tubo flessibile e supporto per pistola ad aria compressa Easyfix n. art. 955750 Dim. 1, custodia in plastica Easyfix n. art. 955790 Dim. 74.

Verniciatura:

Antracite RAL 7016.

Nota:

Il filtro di ricambio è disponibile al n. art. 986001 sul sito www.hoffmann-group.com

Descrizione tecnica

Profondità	450 mm
Larghezza	570 mm
Modello	S
Altezza	1300 mm
Peso	50 kg
Raccordo pneumatico	DN 7,2
Altezza di lavoro	870 mm
Capacità di raccolta	20 l
Tipo di prodotto	Stazione di pulitura

Accessori

Materassino filtrante di ricambio per Air Cleaning Point Modello 1	986001 1
---	----------