

3M Scotch-Brite™

Pad di tessuto abrasivo CF-PRO, 152×228 mm, Struttura del tessuto: 280**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	555999 280
GTIN	480116492690
Classe articolo	53M

Descrizione**Esecuzione:**

Tessuto sintetico in nylon con grana abrasiva in legante di resina sintetica.

Tessuto non tessuto a elevate prestazioni con **distribuzione della grana estremamente compatta** fino in profondità nel materiale in fibra. L'innovativa struttura in tessuto non tessuto permette una **capacità di abrasione più aggressiva**, massima durata senza intasamenti e una **micrografia di rettifica ancora più uniforme**.

Vantaggi:

- **Adattabile alla forma del pezzo.**
- **La struttura aperta impedisce l'intasamento e riduce lo sviluppo di calore.**
- **Finitura uniforme riproducibile.**
- **Utilizzabile a secco e a umido.**
- **Privo di componenti corrosivi.**

Uso:

Per uso a mano, su frattazzo per smerigliatura n. articolo 556020 o su levigatrice orbitale. **Medio/medio-fine:** impiego universale per eliminare veli di ruggine, incrostazioni leggere, colori alterati; per ripassare superfici già smerigliate o spazzolate oppure per la pulizia prima della verniciatura.

Descrizione tecnica

Struttura del tessuto	280
Grado di finezza	medio-fine
Confronto granulometrico	280 - 360
Esecuzione	A Very Fine

Colore	rosso
Codice 3M	CF-PRO
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Larghezza	152 mm
Lunghezza	228 mm
Attributo del nome del prodotto	152x228 mm
Tipo di prodotto	Pad di tessuto abrasivo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

Accessori

Frattazzi per smerigliatura a mano	556020
Mandrino	556030