



Fresa a spianare a 70° MFK, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 160/22mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	223300 160/22
GTIN	4960664732791
Classe articolo	250

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a spianare per lavorazione ad alte prestazioni della ghisa grigia. Passo dei denti stretto e molto stretto per la massima produttività nella truciolatura della ghisa.

Vantaggi:

- **Lavorazione stabile ed economica grazie all'inserto pentagonale a 10 taglienti.**
- **Forze di taglio ridotte grazie al design armonioso dell'utensile e all'angolo di registrazione elevato.**

Descrizione tecnica

Vite per cuneo di serraggio	229721
Ø Esterno massimo D_{max}	169 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	63 mm
Ø Tagliente D_c	160 mm
Ø Foro di attacco	40 mm
Inserto adatto	PN.. 1106

Cuneo di serraggio	229720
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	6 mm
Numero taglienti Z	22
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	70 grado
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Frese a spianare

Accessori

Vite per tassello	229721
Cuneo di serraggio	229720