



**Fresa a spianare a 70° MFK, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 100/14mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	223300 100/14
GTIN	4960664732753
Classe articolo	250

## Descrizione

### Esecuzione:

Fresa a spianare per lavorazione ad alte prestazioni della ghisa grigia. Passo dei denti stretto e molto stretto per la massima produttività nella truciolatura della ghisa.

### Vantaggi:

- **Lavorazione stabile ed economica grazie all'inserto pentagonale a 10 taglienti.**
- **Forze di taglio ridotte grazie al design armonioso dell'utensile e all'angolo di registrazione elevato.**

## Descrizione tecnica

Vite per cuneo di serraggio	229721
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	63 mm
Cuneo di serraggio	229720
Ø Tagliente $D_c$	100 mm
Inserto adatto	PN.. 1106
Numero taglienti Z	14

Ø Foro di attacco	32 mm
Ø Esterno massimo $D_{\max}$	109 mm
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	6 mm
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione $\kappa$	70 grado
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Frese a spianare

---

## Accessori

Vite per tassello	229721
Cuneo di serraggio	229720