KYOCERA

PNEG 1106XNER-W Wiper, PR1525, Modello: GG

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	223328 GG
GTIN	4960664732937
Classe articolo	25A

Descrizione

Esecuzione:
Inserto pentagonale a 10 taglienti per lavorazione stabile ed economica.
W - Inserto Wiper a 2 taglienti.
Nota:
Valori indicativi per ae = 0,3×D.
Tagliente piano: 10 mm
Avanzamento f_z per dente: max. 0,2 mm

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	max. 0,2 mm
Modello	GG
Numero di sostituzioni/taglienti	10
Codice ISO Inserto	PNEG 1106XNER-W
Tipo	PR1525
Materiale da taglio	HM

Tagliente piano	10 mm
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
GG(G)	idonea	180 m/min	K
a secco	idonea		
Aria	idonea		