

**Fresa a spianare a 70° MFK, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 250/36mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	223300 250/36
GTIN	4960664732838
Classe articolo	250

**Descrizione****Esecuzione:**

Fresa a spianare per lavorazione ad alte prestazioni della ghisa grigia. Passo dei denti stretto e molto stretto per la massima produttività nella truciolatura della ghisa.

**Vantaggi:**

- **Lavorazione stabile ed economica grazie all'inserto pentagonale a 10 taglienti.**
- **Forze di taglio ridotte grazie al design armonioso dell'utensile e all'angolo di registrazione elevato.**

**Descrizione tecnica**

Ø Tagliente $D_c$	250 mm
Cuneo di serraggio	229720
Numero taglienti Z	36
Ø Foro di attacco	60 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	6 mm
Ø Esterno massimo $D_{max}$	259 mm

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	63 mm
Vite per cuneo di serraggio	229721
Inserto adatto	PN.. 1106
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione $\kappa$	70 grado
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Frese a spianare

---

## Accessori

Cuneo di serraggio	229720
Vite per tassello	229721