

# Strumento di misura lineare portatile, Modello: T10



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434716 T10
GTIN	7630041114775
Classe articolo	45A

## **Descrizione**

#### **Esecuzione:**

Robusto display portatile con visualizzazione scala e display numerico per punte tastatrici induttive. Lettura univoca e precisa grazie all'accurata visualizzazione scala. Modalità zoom 5x Durata molto lunga (oltre 300 ore). Molto maneggevole grazie al design ergonomico con superficie Soft-Touch.

#### **Funzione:**

azzeramento (offset), +A, -A, funzione di memoria, Max., Min., Max. - Min., misurazione con valori limite, uscita dati, comandi ASCII. Ideale per l'impiego fisso e mobile in officina e in produzione. IP63: protezione contro l'acqua nebulizzata con un'inclinazione massima di 60° rispetto alla normale posizione d'uso, protezione contro la penetrazione di polvere (antipolvere) e protezione completa contro il contatto.

#### Uso:

Dispositivo di visualizzazione per i tastatori induttivi di TESA.

#### Fornitura:

Incluse 4x batterie n. art. 081561 Dim. LR6.

### Accessori speciali:

Radio n. art. 498916 trasmettitore, cavo per la trasmissione dati n. art. 498918, software n. art. 498925; 498926.

# **Descrizione tecnica**

Limite di errore visualizzazione delle cifre	0,1 %
Littlite di errore visualizzazione delle cirre	0,1 70
Larghezza	100 mm
Lunghezza	170 mm
Peso	0,5 kg
Altezza	38 mm
Risoluzione massima	0,1 μm
Scala regolabile	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 μm
Numero di ingressi per sonde induttive	1
Intervallo di misurazione	da ±5 a ±5000 μm
Grado di protezione IP	IP 63
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	TESA Link Connector TLC
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia USB
Tipo di prodotto	Dispositivo di visualizzazione

# Accessori

Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081561 LR6
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Tastatori lineari induttivi radialiSet di 10 pz. Modello GT22	434778 GT22
Sonda induttiva a leva Modello GT31	434779 GT31
Tastatori lineari induttivi assialiSet di 10 pz. Modello GT21	434776 GT21
Tastatori lineari induttivi assiali Modello GT21	434775 GT21
Tastatori lineari induttivi radiali Modello GT22	434777 GT22

