

Garant
POMX 0704ZEER U, HB9640, Modello: UNI


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213141 UNI
GTIN	4045197743275
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza dei taglienti piani: 1,5 mm per un'ottima qualità della superficie.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 1,4$ mm.

Raggio programmato con $a_{p \max}$: 3,61 mm

Descrizione tecnica

Raggio programmato con $a_{p \max}$	3,61 mm
Modello	UNI
Numero di sostituzioni/taglienti	5
Codice ISO Inserto	POMX 0704ZEER U
Tipo	HB9640
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	360 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	320 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	280 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	80 m/min	S
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
Aria	idoneo		