

Mitutoyo
Visualizzatore digitale, Numero di assi visualizzati: 3

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	499356 3
GTIN	4946368693613
Classe articolo	44D

Descrizione
Esecuzione:

Visualizzatore di facile uso per il collegamento a sistemi di misura lineari. Campo di visualizzazione: 8 cifre e segni (+ / -), collegamento di rete: 220 Volt.

Funzione:

Azzeramento, commutazione della direzione di conteggio, commutazione mm / pollici. Dimezzamento del valore visualizzato, commutazione coordinate ABS/INC addizione / sottrazione, elaborazione circonferenza passante, possibilità di programmazione. **Ampia scelta di funzioni di calcolo:** (+, -, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, √, π), funzioni per fresatrici e torni, lavorazione in serie di fori.

Fornitura:

Incluso cavo di allacciamento (2 m) e fusibile di riserva.

Accessori speciali:

Unità d'interfaccia (RS 232, USB, ingresso Digimatic) per il rilevamento dello spostamento dell'utensile, riga graduata n. art. 499240 / 499241.

Descrizione tecnica

Larghezza	80 mm
Altezza	167 mm
Lettura	0,005 / 0,001 mm

Lettura	0,0001 / 0,0005 pollici
Lunghezza	260 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Risoluzione	mm / Inch
Tipo di prodotto	Visualizzatore digitale