


XDPT..ER-D41, SP6519, Tipo inserti: 12mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221936 12
GTIN	2050002058675
Classe articolo	28E

Descrizione
Esecuzione:

Inserti particolarmente spessi con smusso Wiper rettificato.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$.

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	XDPT090408-ER-D41
Tipo inserti	12
Modello	UNI
Raggio programmato con $a_{p\max}$	2,5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	SP6519
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f_z per dente	0,3 - 2,5 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	230 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	180 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatta	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idonea	60 m/min	S
Uni	idonea		
a umido max.	idonea		
a umido min.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		