

**Morsa per trapani, Larghezza ganasce A: 80mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	365055 80
GTIN	4062406188627
Classe articolo	32D

Descrizione**Esecuzione:**

- **Utilizzo orizzontale, verticale e laterale.**
- **Esecuzione solida e maneggevole.**
- **Ganasce temprate e rettificate.**
- **Lunghezza complessiva costante. (Mandrino inserito nell'impugnatura!)**
- **Possibilità di fissaggio universale grazie alle asole.**
- **Ganasce mobili, a guida laterale.**
- **Ganascia fissa con tre prismi verticali e un prisma orizzontale.**
- **Con manovella rimovibile.**

Uso:

Per il serraggio dei pezzi su trapani.

Materiale:

Corpo in ghisa.

Precisione:

Entro **0,20 mm.**

Descrizione tecnica

Altezza ganasce C	30 mm
Peso	4 kg
Campo di serraggio b	77 mm

Lunghezza corpo base a	158 mm
Altezza complessiva c	64 mm
Tipo di prodotto	Morsa per trapani

Accessori

Coppia di ganasce di ricambio (2 pezzi) per morse a mano per trapani Per modello 80	365046 80
---	-----------