

Garant**Porta PC, Modello: M****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 928753 M |
| GTIN | 4062406352431 |
| Classe articolo | 91P |

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo in lamiera da avvitare ad un piano di lavoro. Apertura laterale di ventilazione.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------|-------------|
| Larghezza | 250 mm |
| Altezza | 500 mm |
| Profondità utile | 535 mm |
| Dimensione | M |
| Profondità | 540 mm |
| Larghezza utile | 246 mm |
| Frontalini armadio | senza porta |
| Peso | 6 kg |

| | |
|--|--|
| Altezza utile | 495 mm |
| Spessore del materiale | 1 mm |
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 15 kg |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo di prodotto | Porta PC |