

Garant**APMT 133508 ER, HB8630, Modello: INOX****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 215393 INOX |
| GTIN | 4045197747600 |
| Classe articolo | 21A |

Descrizione**Nota:**

Valori indicativi per $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max.} = 6$ mm.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Avanzamento f_z per dente | 0,18 mm |
| Modello | INOX |
| Raggio di curvatura | 0,8 mm |
| Serie | Softcut® |
| Codice ISO Inserto | APMT 133508 ER |
| Tipo | HB8630 |
| Materiale da taglio | HM |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| INOX < 900 N/mm ² | idoneo | 170 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | idoneo | 130 m/min | M |
| a umido max. | limitatamente adatto | | |
| a secco | idoneo | | |