

Garant**ONMU 05T6 ANER, HB8630, Modello: INOX****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	213435 INOX
GTIN	4045197747822
Classe articolo	21A

Descrizione**Esecuzione:**

Bilaterale con 2x8 taglienti.

Raccomandazioni:**Selezionare superfici di altissima qualità (tolleranze inserto E) e combinare con l'inserto/gli inserti di finitura frontale.****Nota:**Valori indicativi per $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$ **Descrizione tecnica**

Modello	INOX
Avanzamento f_z per dente	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	16
Codice ISO Inserto	ONMU 05T6 ANER
Tipo	HB8630
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	3 mm
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	160 m/min	M
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		