

## PRYOR

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480, Altezza di scrittura /  
Font: 3/Omm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 085481 3/O    |
| GTIN            | 5022044021624 |
| Classe articolo | 08W           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Dalla Dim. 1,5/\* alla Dim. 5/\* = numero (0 - 9), lettera (A - Z) e caratteri speciali (&, /, +, -, "punto", "virgola").

Dim. 1,5LEER fino alla Dim. 5LEER – Distanziale.

#### Nota:

**L'asterisco nelle dimensioni funge da segnaposto per il carattere desiderato.**

Al momento dell'ordine, completare i dati relativi alla dimensione (ad es. 3/\*) con il carattere desiderato, ad es. 3/1, 3/A o 3/&, ecc.

### Descrizione tecnica

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Profondità punzone   | 19,05 mm |
| Disegno              | O        |
| Altezza punzone      | 6,35 mm  |
| Larghezza punzone    | 3,2 mm   |
| Altezza di scrittura | 3 mm     |

Tipo di prodotto

Punzone manuale