

Garant**Inserto per taglio HiPer-Drill Forma E, HB7530, Ø Svasatura: 26mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	231690 26
GTIN	4045197761125
Classe articolo	21M

Descrizione**Esecuzione:**

Inserto rettificato a prisma per posizionamento preciso e sede stabile.

Forma E 180°, tagliente con punta pilota 142° e smusso di protezione 0,5 mm.

Uso:

Per fori passanti per viti a norma DIN ISO 273 e svasature a norma DIN 74.

Per viti a norme DIN912, 6912 e 7984, ISO1207 (DIN84).

Nota:

Altre dimensioni su richiesta. I dati di taglio valgono per il corpo base 5xD.

Descrizione tecnica

Ø Svasatura	26 mm
Per Ø foro passante	17 mm
Per viti DIN a testa cilindrica	M16
Serie	HiPer-Drill
Angolo gradino di svasatura	180 grado

Tipo	HB7530
Tipo di prodotto	Insero da taglio per svasatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	130 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	110 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	90 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	75 m/min	P
TOOLOX 33	idonea	40 m/min	H
TOOLOX 44	idonea	35 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	idonea	30 m/min	H
GG(G)	limitatamente adatta	80 m/min	K
a umido max.	idonea		