

**Set di parallele temprate, Lunghezza: 125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	366704 125
GTIN	4045197761200
Classe articolo	32D

Descrizione**Esecuzione:**

HOLEX – esecuzione standard. Tolleranza altezza e accoppiamento 0,01 mm. Conservato in custodia di legno (come illustrato in figura). Durezza: 60 HRC.

Rettificate a coppie.**Uso:**

Per il serraggio di pezzi in parallelo in lavori di precisione, in morse o dispositivi.

Contenuto:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Nota:

Dim. 125 – 200: incremento di 1 mm; sono raggiungibili tutte le dimensioni fino a 9 mm.
Per supporti di ricambio vedi elenco ricambi.

Descrizione tecnica

Lunghezza	125 mm
Numero listelli	24 paio
Tipo di prodotto	Parallele temprate

Accessori

Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 125 Larghezza × Altezza 14X42 mm	366711 14X42
Cassetta di legno di ricambio per parallele temprate Modello S2	366754 S2
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 125 Larghezza × Altezza 12X40 mm	366711 12X40
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 125 Larghezza × Altezza 12X15 mm	366711 12X15
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 125 Larghezza × Altezza 12X35 mm	366711 12X35
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 125 Larghezza × Altezza 12X20 mm	366711 12X20
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 125 Larghezza × Altezza 14X17 mm	366711 14X17
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 125 Larghezza × Altezza 10X18 mm	366711 10X18
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 125 Larghezza × Altezza 10X38 mm	366711 10X38
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 125 Larghezza × Altezza 10X13 mm	366711 10X13
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 125 Larghezza × Altezza 14X22 mm	366711 14X22
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 125 Larghezza × Altezza 8X11 mm	366711 8X11
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 125 Larghezza × Altezza 8X16 mm	366711 8X16
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 125 Larghezza × Altezza 8X21 mm	366711 8X21
Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 / 6704 Dim. 125 Larghezza × Altezza 14X27 mm	366711 14X27
	366711 8X36

Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 /
6704 Dim. 125 Larghezza × Altezza 8X36 mm

Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 /
6704 Dim. 125 Larghezza × Altezza 14X37 mm

366711 14X37

Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 /
6704 Dim. 125 Larghezza × Altezza 10X23 mm

366711 10X23

Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 /
6704 Dim. 125 Larghezza × Altezza 10X28 mm

366711 10X28

Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 /
6704 Dim. 125 Larghezza × Altezza 14X32 mm

366711 14X32

Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 /
6704 Dim. 125 Larghezza × Altezza 8X26 mm

366711 8X26

Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 /
6704 Dim. 125 Larghezza × Altezza 12X30 mm

366711 12X30

Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 /
6704 Dim. 125 Larghezza × Altezza 10X33 mm

366711 10X33

Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 /
6704 Dim. 125 Larghezza × Altezza 12X25 mm

366711 12X25

Coppia in blister singoli per parallele temprate per366702 /
6704 Dim. 125 Larghezza × Altezza 8X31 mm

366711 8X31