



## Mandrino di maschiatura con cambio rapido, BT 40, Campo filettatura: M14-33



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	334665 M14-33
GTIN	4045197750372
Classe articolo	32P

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.**
- **Pressione dell'imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.**

#### Uso:

- **Realizzazione di filettature di precisione.**
- **Per filettature destre e sinistre.**
- **Per macchine a CN e centri di lavorazione.**

#### Accessori speciali:

Bussole a cambio rapido vedi n. articolo 335420 – 335660.

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308835.

#### Nota:

- **Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 – M33.**
- **Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.**

Norma attacco: ISO 7388-2

Compensazione lineare pressione: 20 mm

Compensazione lineare trazione: 20 mm

Ø esterno D: 78 mm

Ø interno D<sub>1</sub>: 48 mm

Sporgenza totale Dim. A: 162,5 mm

### Descrizione tecnica

Compensazione lineare trazione	20 mm
Ø Interno D <sub>1</sub>	48 mm
Ø Esterno D	78 mm
Campo filettatura	M14 – M33
Compensazione lineare pressione	20 mm
Sporgenza totale Dim. A	162,5 mm
Adattatore	BT 40
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura

## Accessori

Codolo Hurco 90° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308805 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm	335640 14
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 18 mm	335640 18
Codolo Hurco 60° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308803 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo Hurco 45° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm	335640 16
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308630 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per conici 40	308700 40
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 22 mm	335440 22
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per conici 40	308605 40
Codolo Hurco 60° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308804 40
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm	335440 11
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 per Dim. cono 40	308812 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308785 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per conici 40	308740 40
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm	335640 11
Codolo Forma A Adatti per conici 40	308600 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308795 40
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 18 mm	335440 18
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308650 40
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 28 mm	335640 28
Codolo a tenuta stagna Adatti per conici 40	308660 40
Codolo Mazak, forma A Adatti per conici 40M	308670 40M
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 per Dim. cono 40	308810 40
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308610 40
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 28 mm	335440 28

Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308615 40
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 20 mm	335640 20
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 22 mm	335640 22
Codolo Forma B Adatti per conici 40	308640 40
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm	335440 16
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308620 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per conici 40	308720 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308760 40
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm	335440 12
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm	335640 12
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 25 mm	335440 25
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per conici 40	308635 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308780 40
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 25 mm	335640 25
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 20 mm	335440 20
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm	335440 14