



Mandrino di maschiatura con cambio rapido, BT 50, Campo filettatura: M14-33



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	334670 M14-33
GTIN	4045197750389
Classe articolo	32P

Descrizione

Esecuzione:

- **Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.**
- **Pressione dell'imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.**

Uso:

- **Realizzazione di filettature di precisione.**
- **Per filettature destre e sinistre.**
- **Per macchine a CN e centri di lavorazione.**

Accessori speciali:

Bussole a cambio rapido vedi n. articolo 335420 – 335660.

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308835.

Nota:

- **Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 – M33.**
- **Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.**

Norma attacco: ISO 7388-2

Compensazione lineare pressione: 20 mm

Compensazione lineare trazione: 20 mm

Ø esterno D: 78 mm

Ø interno D₁: 48 mm

Sporgenza totale Dim. A: 141 mm

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	78 mm
Campo filettatura	M14 – M33
Sporgenza totale Dim. A	141 mm
Ø Interno D ₁	48 mm
Compensazione lineare trazione	20 mm
Compensazione lineare pressione	20 mm
Adattatore	BT 50
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura

Accessori

Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308780 50
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm	335440 12
Codolo Forma A Adatti per coni 50	308600 50
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm	335640 16
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 22 mm	335440 22
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm	335640 11
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 18 mm	335440 18
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 22 mm	335640 22
	335640 14

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50

308700 50

Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 per Dim. cono 50

308810 50

Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50

308785 50

Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50

308615 50

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50

308740 50

Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50

308820 50

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 25 mm

335440 25

Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 50

308660 50

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm

335640 12

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 20 mm

335640 20

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm

335440 16

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50

308765 50

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50

308760 50

Codolo Forma B Adatti per coni 50

308640 50

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 20 mm

335440 20

Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 per Dim. cono 50

308812 50

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 18 mm

335640 18

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50

308795 50

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 28 mm

335640 28

335440 11

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 28 mm

335440 28

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 25 mm

335640 25

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50

308790 50

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50

308720 50

Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50

308610 50

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm

335440 14

Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50

308620 50

Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50

308650 50