

**Garant****Inserto per fresa Ø 10 mm, Modello: ALU**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212714 ALU
GTIN	4045197761552
Classe articolo	21A

## Descrizione

### Esecuzione:

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.

- Precisione del raggio, di rotazione concentrica e ripetibilità da un inserto all'altro:  $\pm 0,015$  mm.

### Uso:

Inserti toroidali con raggio punta. Per ridurre la forza di taglio e le vibrazioni.

Avanzamento  $f_z$  in acciaio  $< 1400 \text{ N/mm}^2$ : 0,2 mm

Tipo: HU7810

## Descrizione tecnica

Modello	Alluminio
Tipo	HU7810
Raggio di curvatura	1 mm
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura R	1 mm

Avanzamento $f_z$ in all. a truciolo corto	0,2 mm
Avanzamento $f_z$ in acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura